


穴掘器 楽ラク♪

パイプの下穴、樹木や作物の肥料穴など、面倒な穴掘りが簡単に素早くできます。

必要な穴の大きさに応じてスパイラルをお選びください。ハンドル一体タイプは、軽くて、作業も管理も簡単です。分離タイプは主に電動工具に取り付けて、すばやく、楽に穴を掘る事が出来ますので、一度に沢山の穴を掘る必要があるときに便利です。分離タイプを電動工具に取り付ける際は接続ソケットが必要です。分離型を手動で使う場合は、別途ハンドルをお求めください。

土をかきあげやすい刃先加工を施してありますので、回転させるだけで簡単に穴掘りができます。



使用手順

- ① 穴を掘る位置に芯棒を合わせます。
- ② 固定グリップで垂直をとり、しっかりと固定します。
- ③ 芯がぶれないように回転グリップを握りハンドルを回します。

仕様 (単位: mm) ※価格はお問い合わせ下さい。

適用パイプ (外径×長さ)	スパイラル寸法 (厚×幅×長さ)	芯寸法 (外径×長さ)	分離タイプ (主に電動)	一体タイプ (手動専用)
			コード	コード
φ 19.0	4.5 × 17 × 300	φ 5.0 × 30	SD-1930	SDH-1930
φ 22.0	4.5 × 20 × 300	〃	SD-2230	SDH-2230
φ 25.4 φ 27.2	4.5 × 23 × 300	〃	SD-2530	SDH-2530
φ 34.0				
φ 42.7	6.0 × 41 × 300	〃	SD-4430	SDH-4430
φ 48.6	6.0 × 46 × 300	〃	SD-5030	SDH-5030
φ 76.3	6.0 × 70 × 400	〃	SD-7540	規格なし
φ 101.6	6.0 × 93 × 500	〃	SD-1050	規格なし
φ 101.6	6.0 × 93 × 800	〃	SD-1080	規格なし
φ 114.3	9.0 × 116 × 800	φ 9.0 × 40	SD-1280	規格なし
φ 139.8	9.0 × 140 × 800	〃	SD-1580	規格なし

・接続ソケット(φ12.7-19、固定ピン付)

※分離タイプをインパクトレンチに取り付ける時、必要となります。

・ハンドル単体(分離タイプ・取付シャフト付)

※分離タイプを手動で使用する時、使用します。

・接続ナットはすべて M12 × 19



- 電動工具使用について —
- ・インパクトレンチやスクリュードライバーを使用して下さい。
 - ・一般に使用されている電動ドリルを使用しないで下さい。木の根や石に当たると危険です。
 - ・瓦礫等が混入されている場所での使用は防護眼鏡を使用して下さい。
 - ・回転部に布等をまき込まないように作業場所及び服装に注意しないとケガや故障の原因になります。



企画・設計・施工
株式会社GTスパイラル

〒860-0823
熊本県熊本市中央区世安138
TEL 096-288-0781
FAX 096-288-0782
e-mail info@gt-spiral.com
URL http://www.gt-spiral.com/